

 Mahr**Micrómetro de exteriores, Capacidad de medición: 175-200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420410 175-200
GTIN	2050001053138
Clase de artículo	43A

**Descripción****Ejecución:****Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.**

Husillo de medición templado y rectificado.

Bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.

Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

**Suministro:**

A partir de tam. 25 – 50 incluida 1 barra de ajuste.

**Descripción técnica**

Ø de tambor de medición	17,5 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Capacidad de medición	175 - 200 mm
Lectura	0,01 mm
Ø de varilla	6,5 mm
Calibración	B2
Límite de error	7 µm
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico

Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

## Servicios

Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 200 mm	022050 200
CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 200 mm	022040 200