

HOLEX**Par de prismas dobles con arco inoxidable, Longitudxanchura: 75X55mm****Datos de pedido**

Número de pedido	447020 75X55
GTIN	4045197205063
Clase de artículo	42D

Descripción**Ejecución:**

Ejecución de precisión, **tolerancia de planeidad y paralelismo 0,004 mm**. Prisma de acero templado, destensado y rectificado de precisión por pares. Distintas entalladuras prismáticas profundas; 2 superficies de apoyo. Estribo de sujeción en U resistente con mango de estrella para sujetar la pieza de trabajo.

De acero inoxidable.

Descripción técnica

Anchura	55 mm
Longitud	75 mm
Peso por unidad	1,4 kg
para Ø de eje	5 - 50 mm
Altura	55 mm
Todas las piezas	templado

Calibración	Precio a petición
Tipo de producto	Prisma