



Micrómetro de exteriores grande Graduación centesimal, Capacidad de medición: 25-150mm



Datos de pedido

Número de pedido	420770 25-150
GTIN	4045197203892
Clase de artículo	42B

Descripción

Ejecución:

Husillo de medición templado y rectificado. Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión. Bloqueo por palanca de apriete. Tambor de micrómetro grande con graduación centesimal y carraca sensitiva. Arco de medición de construcción ligera, con acabado al martillado.

Descripción técnica

Lectura	0,01 mm
Número de barras de ajuste	5
Ø de varilla	8 mm
Número de insertos de medición	5
Ø de tambor de medición	25 mm
Recorrido de medición del husillo	25 mm
Graduación tambor de medición	1/100 mm
Capacidad de medición	25 - 150 mm

Calibración	S3
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Micrómetros para exteriores con prolongaciones Capacidad de medición 25-150 mm	020450 25-150
--	---------------

Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 50 mm	421100 50
--------------------------------------	-----------