

**Mitutoyo****Micrómetro de exteriores grande, Capacidad de medición: 400-500mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420810 400-500
GTIN	4946368215150
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:**

Husillo y superficie de medición templados y rectificadas; bloqueo por palanca de apriete. Con carraca sensitiva. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante, con graduación quincuagesimal, trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

**Los 4 yunques de medición fácilmente intercambiables ofrecen un campo de medición de 100 mm por tamaño.**

**Descripción técnica**

Ø de tambor de medición	21 mm
Peso	6,7 kg
Número de insertos de medición	4
Ø de varilla	8 mm
Lectura	0,01 mm
Recorrido de medición del husillo	25 mm
Número de barras de ajuste	4
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Capacidad de medición	400 - 500 mm

Calibración	S3
Límite de error	3 µm
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

### Servicios

Calibración Micrómetros para exteriores con prolongaciones Capacidad de medición 400-500 mm	020450 400-500
---	----------------