


Hartig

**Micrómetro de precisión grande para exteriores con prolongación de bloque patrón, Capacidad de medición: 200-300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420920 200-300
GTIN	4250099610796
Clase de artículo	46P

**Descripción****Ejecución:**

Arco estable de metal ligero, con acabado al martillado y protección contra el calor para las manos, acoplamiento por fricción y dispositivo de apriete. Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión. Precisión superior a DIN 863. Con la prolongación de bloque patrón atornillable, lapeado y refrentado de metal duro, la capacidad de medición aumenta al doble. Casquillo de escala interior con escalas para ambos campos de medición.

**Ventaja:**

Campo de medición muy extenso. Después del cambio de la prolongación de bloque patrón, el micrómetro está listo para el uso. No se precisa ninguna barra de ajuste adicional. Lectura directa de 1/100 mm en el tambor con gran escala.

**Suministro:**

Micrómetro con 1 prolong. bloque patrón. Sin barra de ajuste.

**Nota:**

Versiónes con capacidad de medición de hasta 2000 mm disponibles a petición.  
Modelos especiales disponibles a petición.

**Descripción técnica**

Lectura	0,01 mm
Peso	3,8 kg
Ø de tambor de medición	24 mm

Ø de varilla	10 mm
Capacidad de medición	200 - 300 mm
Graduación tambor de medición	1/100 mm
Recorrido de medición del husillo	50 mm
Calibración	S3
Límite de error	6 µm
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

## Servicios

Calibración Micrómetros para exteriores con  
prolongaciones Capacidad de medición 200-300 mm

020450 200-300