


**HOLEX****Micrómetro de exteriores grande Graduación centesimal, Capacidad de medición: 150-300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420770 150-300
GTIN	4045197203908
Clase de artículo	42B

**Descripción****Ejecución:**

Husillo de medición templado y rectificado. Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión. Bloqueo por palanca de apriete. Tambor de micrómetro grande con graduación centesimal y carraca sensitiva. Arco de medición de construcción ligera, con acabado al martillado.

**Descripción técnica**

Número de insertos de medición	6
Lectura	0,01 mm
Número de barras de ajuste	6
Graduación tambor de medición	1/100 mm
Recorrido de medición del husillo	25 mm
Capacidad de medición	150 - 300 mm
Ø de tambor de medición	25 mm
Ø de varilla	8 mm

Calibración	S3
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

## Servicios

Calibración Micrómetros para exteriores con prolongaciones Capacidad de medición 150-300 mm	020450 150-300
---	----------------