


**HOLEX****Micrómetro de exteriores grande Graduación centesimal, Capacidad de medición: 100-200mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420770 100-200
GTIN	4045197203915
Clase de artículo	42B

**Descripción****Ejecución:**

Husillo de medición templado y rectificado. Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión. Bloqueo por palanca de apriete. Tambor de micrómetro grande con graduación centesimal y carraca sensitiva. Arco de medición de construcción ligera, con acabado al martillado.

**Descripción técnica**

Recorrido de medición del husillo	25 mm
Graduación tambor de medición	1/100 mm
Capacidad de medición	100 - 200 mm
Ø de varilla	8 mm
Ø de tambor de medición	25 mm
Número de barras de ajuste	4
Número de insertos de medición	4
Lectura	0,01 mm

Calibración	S3
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

## Servicios

Calibración Micrómetros para exteriores con prolongaciones Capacidad de medición 100-200 mm	020450 100-200
---	----------------

## Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 100 mm	421100 100
---------------------------------------	------------