




## Micrómetro de exteriores grande Graduación centesimal, Capacidad de medición: 200-300mm



### Datos de pedido

Número de pedido	420770 200-300
GTIN	4045197203922
Clase de artículo	42B

### Descripción

#### Ejecución:

Husillo de medición templado y rectificado. Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión. Bloqueo por palanca de apriete. Tambor de micrómetro grande con graduación centesimal y carraca sensitiva. Arco de medición de construcción ligera, con acabado al martillado.

### Descripción técnica

Ø de tambor de medición	25 mm
Graduación tambor de medición	1/100 mm
Capacidad de medición	200 - 300 mm
Lectura	0,01 mm
Recorrido de medición del husillo	25 mm
Ø de varilla	8 mm
Número de insertos de medición	4
Número de barras de ajuste	4

Calibración	S3
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

## Servicios

Calibración Micrómetros para exteriores con prolongaciones Capacidad de medición 200-300 mm	020450 200-300
---	----------------