


Mitutoyo**Micrómetro de exteriores grande, Capacidad de medición: 700-800mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420810 700-800
GTIN	2050001059994
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Husillo y superficie de medición templados y rectificadas; bloqueo por palanca de apriete. Con carraca sensitiva. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante, con graduación quincuagesimal, trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

Los 4 yunques de medición fácilmente intercambiables ofrecen un campo de medición de 100 mm por tamaño.

Descripción técnica

Ø de tambor de medición	21 mm
Número de barras de ajuste	4
Número de insertos de medición	4
Ø de varilla	8 mm
Lectura	0,01 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Recorrido de medición del husillo	25 mm
Peso	14,8 kg
Capacidad de medición	700 - 800 mm

Calibración	S3
Límite de error	3 µm
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Micrómetros para exteriores con prolongaciones Capacidad de medición 700-800 mm	020450 700-800
---	----------------