

Mitutoyo

Juego de micrómetros para exteriores digitales IP67 con salida de datos, Capacidad de medición: 0-100mm



Datos de pedido

Número de pedido	421555 0-100
GTIN	4946368673219
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

Micrómetros de exteriores n.º 421525.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye barras de ajuste y caja de almacenamiento.

Descripción técnica

Capacidad de medición	0 - 100 mm
Número de barras de ajuste	3
Número de micrómetros	4
Clase de protección IP	IP 65
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Puerto USB

Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Calibración	S2
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Juego de micrómetros para exteriores Capacidad de medición 0-100 mm	020430 0-100
Calibración DAkkS Juego de micrómetros para exteriores Capacidad de medición 0-100 mm	020440 0-100

Accesorios

Cable de conexión con tecla de datos Tipo USB2	497445 USB2
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D1	497445 D1
Barra de ajuste Longitud total 50 mm	421100 50
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D2	497445 D2
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Barra de ajuste Longitud total 25 mm	421100 25
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Barra de ajuste Longitud total 75 mm	421100 75
Emisores Tipo S16E	498966 S16E
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357