

**Prisma angular ajustable, Longitud×anchura: 75X25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	447070 75X25
GTIN	4029713238629
Clase de artículo	42D

Descripción**Ejecución:**

De acero templado, destensado y rectificado de precisión.

Lectura de ángulo y ajuste por medio de nonio.

Bloqueable con tornillo de fijación. **Tolerancia de planeidad 0,01 mm.**

Descripción técnica

Longitud	75 mm
Anchura	25 mm
para Ø de eje	6 - 28 mm
Lectura de ángulo	10 arcmin
Precisión del ángulo	10 arcmin
Peso	0,5 kg
Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Calibración	Precio a petición

Tipo de producto

Prisma