

**Mitutoyo****Micrómetro de exteriores digital grande, Capacidad de medición: 0-150mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421558 0-150
GTIN	4946368695884
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:**

Husillo y superficie de medición templados y rectificadas; bloqueo por palanca de apriete. Con carraca sensitiva. **Los 6 yunques de medición fácilmente intercambiables ofrecen un campo de medición de 150 mm por juego.**

**Función:**

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

**Precisión:**

$(4 + L / 75) \mu\text{m}$ .

**Suministro:**

Incl. husillos medición, barras de ajuste, 1 batería n.º 081560 tam. 357.

**Partes opcionales:**

Cable de datos n.º 497445.

**Descripción técnica**

Ø de varilla	6,35 mm
Peso	0,96 kg
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Ø de tambor de medición	18 mm
Recorrido de medición del husillo	25 mm

Paso de husillo	0,5 mm
Número de barras de ajuste	5
Lectura	0,001 mm
Calibración	S3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Cantidad de pilas contenidas	1
Clase de protección IP	IP 65
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN 863
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz Digimatic
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

## Servicios

Calibración Micrómetros para exteriores con prolongaciones Capacidad de medición 0-150 mm	020450 0-150
---	--------------

## Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 75 mm	421100 75
Barra de ajuste Longitud total 25 mm	421100 25
Emisores Tipo S16E	498966 S16E
Barra de ajuste Longitud total 50 mm	421100 50
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Cable de conexión con tecla de datos Tipo USB2	497445 USB2
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D2	497445 D2
Barra de ajuste Longitud total 100 mm	421100 100

Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D1	497445 D1