

**HOLEX****Par de prismas dobles con arco, Longitud×anchura: 50X40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	447010 50X40
GTIN	4045197205025
Clase de artículo	42D

**Descripción****Ejecución:**

Ejecución de precisión, **tolerancia de planeidad y paralelismo 0,004 mm**. Prisma de acero templado, destensado y rectificado de precisión por pares. Distintas entalladuras prismáticas profundas; 2 superficies de apoyo. Estribo de sujeción en U resistente con mango de estrella para sujetar la pieza de trabajo.

**Descripción técnica**

Altura	40 mm
Anchura	40 mm
para Ø de eje	5 - 30 mm
Peso por unidad	0,55 kg
Longitud	50 mm
Todas las piezas	templado
Calibración	Precio a petición

Tipo de producto

Prisma