

**Prisma angular ajustable, Longitud×anchura: 102X30 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	447070 102X30
GTIN	4029713238636
Clase de artículo	42D

Descripción**Ejecución:**

De acero templado, destensado y rectificado de precisión.

Lectura de ángulo y ajuste por medio de nonio.

Bloqueable con tornillo de fijación. **Tolerancia de planeidad 0,01 mm.**

Calibración: Precio a petición

Lectura de ángulo: 10 arcmin

Precisión del ángulo: 10 arcmin

para Ø de eje: 6 - 40 mm

Peso: 1 kg

Descripción técnica

Peso	1 kg
Longitud	102 mm
Lectura de ángulo	10 arcmin
Anchura	30 mm
para Ø de eje	6 - 40 mm
Precisión del ángulo	10 arcmin

Todas las piezas	templado
Embalaje	caja estable
Calibración	Precio a petición
Tipo de producto	Prisma angular