

Hartig

**Micrómetro de precisión para exteriores, recorrido del husillo 50 mm,
Capacidad de medición: 0-50mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420900 0-50
GTIN	4250099609189
Clase de artículo	46P

Descripción**Ejecución:**

Arco estable de fundición esférica, con acabado al martillado y protección contra el calor para las manos, acoplamiento por fricción y dispositivo de apriete. Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión. Precisión superior a DIN 863.

Ventaja:

Recorrido del husillo 50 mm, ideal para campos de medición extensos. Lectura directa de 1/100 mm en el tambor con gran escala.

Suministro:

Sin barra de ajuste.

Descripción técnica

Ø de varilla	8 mm
Graduación tambor de medición	1/100 mm
Capacidad de medición	0 - 50 mm
Ø de tambor de medición	24 mm
Lectura	0,01 mm
Calibración	B1
Límite de error	3 µm
Norma	Norma de fábrica

Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022000 100
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022010 100