

Mitutoyo**Micrómetro de exteriores digital grande, Capacidad de medición: 150-300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421558 150-300
GTIN	4946368695891
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Husillo y superficie de medición templados y rectificadas; bloqueo por palanca de apriete. Con carraca sensitiva. **Los 6 yunques de medición fácilmente intercambiables ofrecen un campo de medición de 150 mm por juego.**

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Precisión:

$(4 + L / 75) \mu\text{m}$.

Suministro:

Incl. husillos medición, barras de ajuste, 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 497445.

Descripción técnica

Número de barras de ajuste	6
Paso de husillo	0,5 mm
Recorrido de medición del husillo	25 mm
Ø de varilla	6,35 mm
Ø de tambor de medición	18 mm

Capacidad de medición	150 - 300 mm
Peso	1,88 kg
Lectura	0,001 mm
Calibración	S3
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Cantidad de pilas contenidas	1
Clase de protección IP	IP 65
Suministro de energía	con pilas
Norma	DIN 863
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Interfaz Digimatic
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Micrómetros para exteriores con prolongaciones Capacidad de medición 150-300 mm	020450 150-300
---	----------------

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D2	497445 D2
Cable de conexión con tecla de datos Tipo USB2	497445 USB2
Cable de conexión con tecla de datos Tipo D1	497445 D1
Emisores Tipo S16E	498966 S16E
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Receptor / interfaz de teclado USB Tipo	498965