

HOLEX**Par de prismas dobles con arco, Longitudxanchura: 75X55 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	447010 75X55
GTIN	4045197205032
Clase de artículo	42D

Descripción**Ejecución:**

Ejecución de precisión, **tolerancia de planeidad y paralelismo 0,004 mm**. Prisma de acero templado, destensado y rectificado de precisión por pares. Distintas entalladuras prismáticas profundas; 2 superficies de apoyo. Estribo de sujeción en U resistente con mango de estrella para sujetar la pieza de trabajo.

Calibración: Precio a petición

para Ø de eje: 5 - 50 mm

Altura: 55 mm

Peso por unidad: 1,4 kg

Descripción técnica

Longitud	75 mm
Anchura	55 mm
Altura	55 mm
para Ø de eje	5 - 50 mm
Peso por unidad	1,4 kg

Todas las piezas	templado
Calibración	Precio a petición
Tipo de producto	Pareja de prismas dobles