

**Pie de rey de trazado, Capacidad de medición: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	446300 300
GTIN	4045197204936
Clase de artículo	42D

**Descripción****Ejecución:**

Cromado mate, con escala grabada con precisión.

**Descripción técnica**

Longitud rieles de trazado	160 mm
Capacidad de medición	0 - 300 mm
Límite de error	100 µm
Graduación/lectura	0,05 mm
Norma	Norma de fábrica
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Superficie	con cromado mate
Embalaje	caja estable
Calibración	A1
Técnica de medición	analógico
Tipo de producto	Pie de rey de trazado

## Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad  
Capacidad de medición máxima 300 mm

021010 300

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad  
Capacidad de medición máxima 300 mm

021000 300