


Mitutoyo**Micrómetro de exteriores grande, Capacidad de medición: 200-300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420810 200-300
GTIN	4946368215136
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Husillo y superficie de medición templados y rectificadas; bloqueo por palanca de apriete. Con carraca sensitiva. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante, con graduación quincuagesimal, trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

Los 4 yunques de medición fácilmente intercambiables ofrecen un campo de medición de 100 mm por tamaño.

Descripción técnica

Ø de tambor de medición	18 mm
Capacidad de medición	200 - 300 mm
Ø de varilla	6,35 mm
Lectura	0,01 mm
Recorrido de medición del husillo	25 mm
Peso	3,4 kg
Número de insertos de medición	4
Número de barras de ajuste	4
Graduación tambor de medición	1/50 mm

Calibración	S3
Límite de error	3 μm
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Micrómetros para exteriores con prolongaciones Capacidad de medición 200-300 mm	020450 200-300
--	----------------