



## Micrómetro de exteriores Graduación centesimal, Capacidad de medición: 50-75mm



### Datos de pedido

Número de pedido	420750 50-75
GTIN	4045197203878
Clase de artículo	42B

### Descripción

#### Ejecución:

**Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.**

Husillo de medición templado y rectificado; bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.

#### Suministro:

A partir de tam. 25 – 50, incluida 1 barra de ajuste.

### Descripción técnica

Ø de tambor de medición	30 mm
Lectura	0,01 mm
Ø de varilla	8 mm
Capacidad de medición	50 - 75 mm
Graduación tambor de medición	1/100 mm
Calibración	B2
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable

Tipo de producto

Micrómetro de exteriores

**Servicios**Calibración DAkkSMicrómetro para exteriores con  
dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100  
mm

022050 100

CalibraciónMicrómetro para exteriores con dimensión de  
ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm

022040 100

**Accesorios**

Barra de ajuste Longitud total 50 mm

421100 50