


**Barra de ajuste, Longitud total: 25mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 421100 25 |
| GTIN | 4946368026800 |
| Clase de artículo | 42B |

Descripción**Ejecución:**

Barras de ajuste con superficies de medición lapeadas de forma muy fina. Con protector de mano e indicación de medida real.

Aplicación:

Para el ajuste de micrómetros para exteriores y para trabajos de prueba generales.

Nota:

Medidas de ajuste hasta 2000 mm a petición.

Descripción técnica

| | |
|------------------|---|
| Longitud total | 25 mm |
| Norma | DIN 863 |
| Calibración | B13 |
| Tipo de producto | Calibre de reglaje para micrómetros para exteriores |

Servicios

| | |
|--|------------|
| Calibración Barra de ajuste para micrómetro exteriores Medida nominal máxima 100 mm | 022080 100 |
| Calibración DAkkS Barra de ajuste para micrómetro exteriores Medida nominal máxima 100 mm | 022090 100 |

