

Hartig

**Micrómetro de precisión para exteriores, recorrido del husillo 50 mm,
Capacidad de medición: 200-250mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 420900 200-250 |
| GTIN | 4250099609226 |
| Clase de artículo | 46P |

Descripción**Ejecución:**

Arco estable de fundición esférica, con acabado al martillado y protección contra el calor para las manos, acoplamiento por fricción y dispositivo de apriete. Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión. Precisión superior a DIN 863.

Ventaja:

Recorrido del husillo 50 mm, ideal para campos de medición extensos. Lectura directa de 1/100 mm en el tambor con gran escala.

Suministro:

Sin barra de ajuste.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Graduación tambor de medición | 1/100 mm |
| Ø de varilla | 8 mm |
| Ø de tambor de medición | 24 mm |
| Capacidad de medición | 200 - 250 mm |
| Lectura | 0,01 mm |
| Calibración | B1 |
| Límite de error | 5 µm |
| Norma | Norma de fábrica |

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Técnica de medición | analógico |
| Embalaje | caja estable |
| Tipo de producto | Micrómetro de exteriores |

Servicios

| | |
|--|------------|
| Calibración Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 300 mm | 022000 300 |
| Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 500 mm | 022010 500 |