

**Mitutoyo****Micrómetro de exteriores grande, Capacidad de medición: 300-400mm****Datos de pedido**

Número de pedido	420810 300-400
GTIN	4946368215143
Clase de artículo	44A

**Descripción****Ejecución:**

Husillo y superficie de medición templados y rectificadas; bloqueo por palanca de apriete. Con carraca sensitiva. Tambor de micrómetro con cromado antideslumbrante, con graduación quincuagesimal, trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

**Los 4 yunques de medición fácilmente intercambiables ofrecen un campo de medición de 100 mm por tamaño.**

**Descripción técnica**

Recorrido de medición del husillo	25 mm
Graduación tambor de medición	1/50 mm
Número de barras de ajuste	4
Ø de varilla	8 mm
Capacidad de medición	300 - 400 mm
Ø de tambor de medición	21 mm
Lectura	0,01 mm
Número de insertos de medición	4
Peso	5,3 kg

Calibración	S3
Límite de error	3 $\mu\text{m}$
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

## Servicios

Calibración Micrómetros para exteriores con prolongaciones Capacidad de medición 300-400 mm	020450 300-400
---	----------------