



Micrómetro de exteriores Graduación centesimal, Capacidad de medición: 75-100mm



Datos de pedido

Número de pedido	420750 75-100
GTIN	4045197203885
Clase de artículo	42B

Descripción

Ejecución:

Superficies de medición refrentadas de metal duro lapeadas con precisión.

Husillo de medición templado y rectificado; bloqueo por palanca de apriete.

Con carraca sensitiva y protector de mano aislante.

Suministro:

A partir de tam. 25 – 50, incluida 1 barra de ajuste.

Descripción técnica

Graduación tambor de medición	1/100 mm
Capacidad de medición	75 - 100 mm
Ø de varilla	8 mm
Lectura	0,01 mm
Ø de tambor de medición	30 mm
Calibración	B2
Norma	DIN 863
Técnica de medición	analógico
Embalaje	caja estable

Tipo de producto

Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm

022040 100

Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores con dimensión de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm

022050 100

Accesorios

Barra de ajuste Longitud total 75 mm

421100 75