

Mitutoyo**Micrómetro de exteriores digital IP65, Capacidad de medición: 0-25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	421515 0-25
GTIN	4946368672908
Clase de artículo	44A

Descripción**Ejecución:**

Límites de error con mayor precisión que los requisitos de **DIN 863**.

Indicador LCD extragrande (7,5 mm) para una lectura rápida y sin fallos, bloqueo de teclado.

Superficies de medición refrentadas de metal duro.

Modelo con protección contra golpes.

Husillo de medición templado y rectificado.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye 1 pila n.º 081560 tam. 357, 1 barra de ajuste a partir del tam. 25 – 50.

Partes opcionales:

n.º 421525 y 421527, cable de datos n.º 497445.

Descripción técnica

Ø de varilla	6,35 mm
Capacidad de medición	0 - 25 mm
Paso de husillo	0,5 mm
Límite de error	2 µm
Lectura	0,001 mm
Calibración	B1

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Cantidad de pilas contenidas	1
Clase de protección IP	IP 65
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 25 mm	022000 25
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 100 mm	022010 100

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
---	------------