

**Garant****Placa de base 6x o torre de sujeción ZeroClamp para máquinas horizontales,  
Tipo: 10397****Datos de pedido**

Número de pedido

360022 10397

GTIN

Clase de artículo

310

**Descripción****Ejecución:**

Ø de disco de sujeción **120 mm**. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción. La torre de sujeción se coloca en la placa de base tam. 10243. Las torres de sujeción están equipadas con discos de sujeción conmutables individualmente por lados, con posibilidad de indexación.

**Partes opcionales:**

Tirante n.º 360025.

**Descripción técnica**

Medida de referencia S	200 mm
Tipo	10397
Número de discos de sujeción	12
Serie	ZeroClamp
Perforación de indexación existente	sí
Tipo de producto	Placa base

## Accesorios

Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 12M10/90	360025 12M10/90
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 16M8	360025 16M8
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 16M10	360025 16M10
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 25M10/138	360025 25M10/138
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 12M10/138	360025 12M10/138
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 25M16/138	360025 25M16/138
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 14M12/90	360025 14M12/90
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 12M10	360025 12M10
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 18M12	360025 18M12
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 18M12/138	360025 18M12/138
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 18M16/138	360025 18M16/138
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 18M16	360025 18M16

Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo  
25M10

---

360025 25M10