



Tuerca corredera en ranura en T, rombo, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 16/M14mm



Datos de pedido

Número de pedido	375330 16/M14
GTIN	4020772080273
Clase de artículo	35A

Descripción

Aplicación:

Para insertar la tuerca corredera en ranura por arriba a través del cuello de la ranura en T. (Debido a la superficie de apoyo modificada, resistencia al esfuerzo inferior al n.º 375315).

Material:

Acero bonificado.

Descripción técnica

Anchura a	15,7 mm
Altura tuerca	18 mm
Rosca	M14
Medida nominal de ranura en T	16 mm
Anchura e	25 mm
Altura k	9 mm
Tipo	510
Tipo de producto	Tuerca corredera

