



Tuerca corredera en ranura en T, larga, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 10/M8mm



Datos de pedido

Número de pedido	375325 10/M8
GTIN	4020772084660
Clase de artículo	35A

Descripción

Aplicación:

Especialmente apropiadas para máquinas de precisión, ya que protegen las ranuras de mesa.

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.

Descripción técnica

Altura tuerca	12 mm
Rosca	M8
Anchura a	9,7 mm
Medida nominal de ranura en T	10 mm
Longitud	30 mm
Anchura e	15 mm
Altura k	6 mm
Tipo	508L

Tipo de producto

Tuerca corredera