




Brocas espirales HSS/E n.º 114405 como juego de recambio, Sin revestimiento, Tipo: 1-10



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 115315 1-10 |
| GTIN | 4045197542625 |
| Clase de artículo | 12B |

Descripción

Ejecución:

Integrados por brocas espirales DIN 338.

Perfiles rectificados: alta precisión de oscilación circular y de división, así como un rectificado entre puntas preciso. Broca para la fabricación en serie.

Con agudizado forma C a partir de tamaño 2 mm.

Descripción técnica

| | |
|---|-------------------|
| Zona de la broca | 1 - 10 mm |
| Número de brocas | 19 |
| Aumento de tamaño de una broca a la siguiente | 0,5 mm |
| Mango | Mango cilíndrico |
| Número de filos Z | 2 |
| Recubrimiento | Sin revestimiento |

| | |
|------------------------|---------------|
| Material de corte | HSS E |
| Norma | DIN 338 |
| Tipo | N |
| Tolerancia Ø nominal | h8 |
| Ángulo de punta | 135 grados |
| Refrigeración interior | no |
| con estuche | no |
| anillo de color | sin |
| Tipo de producto | Broca espiral |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | 35 m/min | P |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | 28 m/min | P |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | 22 m/min | P |
| Acero < 1100 N/mm ² | adecuado | 8 m/min | P |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | 6 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | adecuado con restricciones | 8 m/min | M |
| Uni | adecuado con restricciones | | |
| Aceite | adecuado | | |
| húmedo máximo | adecuado | | |

Accesorios

| | |
|--|------------|
| Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 7 mm | 114405 7 |
| Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm | 114405 1,5 |
| Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 1 mm | 114405 1 |
| Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 5 mm | 114405 5 |
| Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm | 114405 5,5 |

| | |
|--|------------|
| Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm | 114405 4,5 |
| Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm | 114405 7,5 |
| Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 8 mm | 114405 8 |
| Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 3 mm | 114405 3 |
| Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm | 114405 3,5 |
| Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm | 114405 6,5 |
| Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 10 mm | 114405 10 |
| Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm | 114405 9,5 |
| Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm | 114405 2,5 |
| Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 6 mm | 114405 6 |
| Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm | 114405 8,5 |
| Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 9 mm | 114405 9 |
| Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 2 mm | 114405 2 |
| Brocas espirales HSS-EN Ø DC h8 4 mm | 114405 4 |