



Tuerca corredera en ranura en T, rombo, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 18/M16mm



Datos de pedido

Número de pedido	375330 18/M16
GTIN	4020772080280
Clase de artículo	35A

Descripción

Aplicación:

Para insertar la tuerca corredera en ranura por arriba a través del cuello de la ranura en T. (Debido a la superficie de apoyo modificada, resistencia al esfuerzo inferior al n.º 375315).

Material:

Acero bonificado.

Descripción técnica

Rosca	M16
Altura tuerca	20 mm
Anchura a	17,7 mm
Medida nominal de ranura en T	18 mm
Anchura e	28 mm
Altura k	10 mm
Tipo	510
Tipo de producto	Tuerca corredera

