



Tuerca corredera en ranura en T, larga, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 14/M12mm



Datos de pedido

Número de pedido	375325 14/M12
GTIN	4020772084684
Clase de artículo	35A

Descripción

Aplicación:

Especialmente apropiadas para máquinas de precisión, ya que protegen las ranuras de mesa.

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.

Descripción técnica

Anchura a	13,7 mm
Medida nominal de ranura en T	14 mm
Longitud	44 mm
Rosca	M12
Altura tuerca	16 mm
Anchura e	22 mm
Altura k	8 mm
Tipo	508L

Tipo de producto

Tuerca corredera