



Tuerca corredera en ranura en T, rombo, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 20/M18mm



Datos de pedido

Número de pedido	375330 20/M18
GTIN	4020772080297
Clase de artículo	35A

Descripción

Aplicación:

Para insertar la tuerca corredera en ranura por arriba a través del cuello de la ranura en T. (Debido a la superficie de apoyo modificada, resistencia al esfuerzo inferior al n.º 375315).

Material:

Acero bonificado.

Descripción técnica

Medida nominal de ranura en T	20 mm
Rosca	M18
Altura tuerca	24 mm
Anchura a	19,7 mm
Anchura e	32 mm
Altura k	12 mm
Tipo	510
Tipo de producto	Tuerca corredera

