




Tuerca corredera en ranura en T con rosca, Medida nominal de ranura en T: 22mm



Datos de pedido

Número de pedido	375315 22
GTIN	4020772080082
Clase de artículo	35A

Descripción

Aplicación:

Para la combinación con espárragos según norma.

Norma:

DIN 508

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.

Nota:

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de **toda** la rosca.

Descripción técnica

Altura tuerca	28 mm
Anchura a	21,7 mm
Rosca	M20
Medida nominal de ranura en T	22 mm
Anchura e	35 mm
Altura k	14 mm

Tipo	508
Tipo de producto	Tuerca corredera