




Tuerca corredera en ranura en T, larga, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 16/M14mm



Datos de pedido

Número de pedido	375325 16/M14
GTIN	4020772084691
Clase de artículo	35A

Descripción

Aplicación:

Especialmente apropiadas para máquinas de precisión, ya que protegen las ranuras de mesa.

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.

Descripción técnica

Longitud	50 mm
Anchura a	15,7 mm
Medida nominal de ranura en T	16 mm
Rosca	M14
Altura tuerca	18 mm
Anchura e	25 mm
Altura k	9 mm
Tipo	508L

Tipo de producto

Tuerca corredera