



## Tuerca corredera en ranura en T, rombo, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 22/M20mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 375330 22/M20 |
| GTIN              | 4020772080303 |
| Clase de artículo | 35A           |

### Descripción

#### Aplicación:

**Para insertar la tuerca corredera en ranura por arriba** a través del cuello de la ranura en T. (Debido a la superficie de apoyo modificada, resistencia al esfuerzo inferior al n.º 375315).

#### Material:

Acero bonificado.

### Descripción técnica

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Medida nominal de ranura en T | 22 mm            |
| Rosca                         | M20              |
| Altura tuerca                 | 28 mm            |
| Anchura a                     | 21,7 mm          |
| Anchura e                     | 35 mm            |
| Altura k                      | 14 mm            |
| Tipo                          | 510              |
| Tipo de producto              | Tuerca corredera |

