




## Tuerca corredera en ranura en T con rosca, Medida nominal de ranura en T: 24mm



### Datos de pedido

Número de pedido	375315 24
GTIN	4020772080099
Clase de artículo	35A

### Descripción

**Aplicación:**

Para la combinación con espárragos según norma.

**Norma:**

**DIN 508**

**Material:**

Acero bonificado, resistencia 10.

**Nota:**

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de **toda** la rosca.

### Descripción técnica

Anchura a	23,7 mm
Rosca	M22
Medida nominal de ranura en T	24 mm
Altura tuerca	32 mm
Anchura e	40 mm
Altura k	16 mm

Tipo	508
Tipo de producto	Tuerca corredera