




## Tuerca corredera en ranura en T con rosca, Medida nominal de ranura en T: 28mm



### Datos de pedido

Número de pedido	375315 28
GTIN	4020772080105
Clase de artículo	35A

### Descripción

**Aplicación:**

Para la combinación con espárragos según norma.

**Norma:**

**DIN 508**

**Material:**

Acero bonificado, resistencia 10.

**Nota:**

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de **toda** la rosca.

### Descripción técnica

Medida nominal de ranura en T	28 mm
Rosca	M24
Altura tuerca	36 mm
Anchura a	27,7 mm
Anchura e	44 mm
Altura k	18 mm

Tipo	508
Tipo de producto	Tuerca corredera