




Tuerca corredera en ranura en T, larga, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 20/M18mm



Datos de pedido

Número de pedido	375325 20/M18
GTIN	4020772084714
Clase de artículo	35A

Descripción

Aplicación:

Especialmente apropiadas para máquinas de precisión, ya que protegen las ranuras de mesa.

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.

Descripción técnica

Altura tuerca	24 mm
Anchura a	19,7 mm
Rosca	M18
Medida nominal de ranura en T	20 mm
Longitud	64 mm
Anchura e	32 mm
Altura k	12 mm
Tipo	508L

Tipo de producto

Tuerca corredera