



Tuerca corredera en ranura en T, rombo, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 36/M30mm



Datos de pedido

Número de pedido	375330 36/M30
GTIN	4020772080327
Clase de artículo	35A

Descripción

Aplicación:

Para insertar la tuerca corredera en ranura por arriba a través del cuello de la ranura en T. (Debido a la superficie de apoyo modificada, resistencia al esfuerzo inferior al n.º 375315).

Material:

Acero bonificado.

Descripción técnica

Anchura a	35,6 mm
Altura tuerca	44 mm
Rosca	M30
Medida nominal de ranura en T	36 mm
Anchura e	54 mm
Altura k	22 mm
Tipo	510
Tipo de producto	Tuerca corredera

