




Tuerca corredera en ranura en T con rosca, Medida nominal de ranura en T: 32mm



Datos de pedido

Número de pedido	375315 32
GTIN	4020772080112
Clase de artículo	35A

Descripción

Aplicación:

Para la combinación con espárragos según norma.

Norma:

DIN 508

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.

Nota:

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de **toda** la rosca.

Descripción técnica

Rosca	M27
Altura tuerca	40 mm
Medida nominal de ranura en T	32 mm
Anchura a	31,6 mm
Anchura e	50 mm
Altura k	20 mm

Tipo	508
Tipo de producto	Tuerca corredera