




Tuerca corredera en ranura en T con rosca, Medida nominal de ranura en T: 10mm



Datos de pedido

Número de pedido	375315 10
GTIN	4020772080020
Clase de artículo	35A

Descripción

Aplicación:

Para la combinación con espárragos según norma.

Norma:

DIN 508

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.

Nota:

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de **toda** la rosca.

Descripción técnica

Rosca	M8
Medida nominal de ranura en T	10 mm
Altura tuerca	12 mm
Anchura a	9,7 mm
Anchura e	15 mm
Altura k	6 mm

Tipo	508
Tipo de producto	Tuerca corredera