

**Cojinete cónico Forma D, Para rosca: M20****Datos de pedido**

Número de pedido	375355 M20
GTIN	4020772081911
Clase de artículo	35A

Descripción**Ejecución:**

Formas C y D templadas por cementación, forma G bonificada.

Aplicación:

Compensación angular de hasta 3° en el uso por bloques.

La forma D sólo se puede utilizar sobre perforaciones, a fin de que la arandela se apoye por completo.

Norma:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Descripción técnica

Para rosca	M20
Ø de la perforación d ₂	23,2 mm
Fuerza h ₃	7,5 mm
Ø exterior d ₄	36 mm
Tipo	6319D
Tipo de producto	Cojinete cónico

