


Garant**Placa de base 6x o torre de sujeción ZeroClamp para máquinas horizontales,
Tipo: 10243****Datos de pedido**

Número de pedido	360022 10243
GTIN	
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:**

Ø de disco de sujeción **120 mm**. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción. Placa de base con 6 discos de sujeción para el alojamiento de las torres de sujeción. Taladros para separaciones de ranuras en T de 100 mm, taladro central Ø 25 H7 para el alojamiento de un juego de centrado.

Partes opcionales:

Tirante n.º 360025.

Descripción técnica

Medida de referencia S	350 (4x), 200 (2x) mm
Tipo	10243
Número de discos de sujeción	6

Serie	ZeroClamp
Perforación de indexación existente	no
Tipo de producto	Placa base

Accesorios

Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 18M12/138	360025 18M12/138
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 12M10/90	360025 12M10/90
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 12M10	360025 12M10
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 18M16/138	360025 18M16/138
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 18M12	360025 18M12
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 16M8	360025 16M8
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 25M10	360025 25M10
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 12M10/138	360025 12M10/138
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 16M10	360025 16M10
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 25M16/138	360025 25M16/138
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 25M10/138	360025 25M10/138
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 18M16	360025 18M16
Pernos de sujeción ZeroClamp con rosca interior Tipo 14M12/90	360025 14M12/90