



## Tuerca corredera en ranura en T con rosca, Medida nominal de ranura en T: 36mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 375315 36     |
| GTIN              | 4020772080129 |
| Clase de artículo | 35A           |

### Descripción

**Aplicación:**

Para la combinación con espárragos según norma.

**Norma:**

**DIN 508**

**Material:**

Acero bonificado, resistencia 10.

**Nota:**

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de **toda** la rosca.

### Descripción técnica

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Rosca                         | M30     |
| Altura tuerca                 | 44 mm   |
| Anchura a                     | 35,6 mm |
| Medida nominal de ranura en T | 36 mm   |
| Anchura e                     | 54 mm   |
| Altura k                      | 22 mm   |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo             | 508              |
| Tipo de producto | Tuerca corredera |