



Tornillo de cabeza romb., Medida nominal de la ranura en T×Longitud L: 28X125mm



Datos de pedido

Número de pedido	375335 28X125
GTIN	4020772086954
Clase de artículo	35A

Descripción

Ejecución:

- Forjado
- Ranuras en T fresadas, rosca laminada.
- Bonificado a la clase de resistencia 10.9.

Aplicación:

En mesas largas se facilita la orientación posterior de un lugar de sujeción. El tornillo de amarre se inserta por arriba en la ranura en T.

Descripción técnica

Longitud de rosca b	85 mm
Altura k	18 mm
Anchura de tronzado e	44 mm
Medida nominal de ranura en T	28 mm
Anchura de tronzado estrecha a	27,7 mm

Rosca G	M24
Longitud L	125 mm
Tipo	797
Romboidal	sí
Tipo de producto	Tornillo para ranura