




Tuerca corredera en ranura en T con rosca, Medida nominal de ranura en T: 12mm



Datos de pedido

Número de pedido	375315 12
GTIN	2050002046993
Clase de artículo	35A

Descripción

Aplicación:

Para la combinación con espárragos según norma.

Norma:

DIN 508

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.

Nota:

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de **toda** la rosca.

Descripción técnica

Rosca	M10
Medida nominal de ranura en T	12 mm
Altura tuerca	14 mm
Anchura a	11,7 mm
Anchura e	18 mm
Altura k	7 mm

Tipo	508
Tipo de producto	Tuerca corredera

Accesorios

Tuerca corredera en ranura en T para la medida nominal de ranura en T 12 mm	370530 12
---	-----------