



## Tuerca corredera en ranura en T, rombo, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 12/M10mm



### Datos de pedido

Número de pedido	375330 12/M10
GTIN	4020772080259
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Aplicación:

**Para insertar la tuerca corredera en ranura por arriba** a través del cuello de la ranura en T. (Debido a la superficie de apoyo modificada, resistencia al esfuerzo inferior al n.º 375315).

#### Material:

Acero bonificado.

### Descripción técnica

Anchura a	11,7 mm
Rosca	M10
Medida nominal de ranura en T	12 mm
Altura tuerca	14 mm
Anchura e	18 mm
Altura k	7 mm
Tipo	510
Tipo de producto	Tuerca corredera

