




## Tuerca corredera en ranura en T con rosca, Medida nominal de ranura en T: 14mm



### Datos de pedido

Número de pedido	375315 14
GTIN	2050002047006
Clase de artículo	35A

### Descripción

**Aplicación:**

Para la combinación con espárragos según norma.

**Norma:**

**DIN 508**

**Material:**

Acero bonificado, resistencia 10.

**Nota:**

Resistencia plena al esfuerzo sólo una vez atornillado a lo largo de **toda** la rosca.

### Descripción técnica

Rosca	M12
Altura tuerca	16 mm
Medida nominal de ranura en T	14 mm
Anchura a	13,7 mm
Anchura e	22 mm
Altura k	8 mm

Tipo	508
Tipo de producto	Tuerca corredera

---

## Accesorios

Tuerca corredera en ranura en T para la medida nominal de ranura en T 14 mm	370540 14
---	-----------