



## Tornillo de cabeza romb., Medida nominal de la ranura en T×Longitud L: 28X250mm



### Datos de pedido

Número de pedido	375335 28X250
GTIN	4020772087111
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Ejecución:

- Forjado
- Ranuras en T fresadas, rosca laminada.
- Bonificado a la clase de resistencia 10.9.

#### Aplicación:

En mesas largas se facilita la orientación posterior de un lugar de sujeción. El tornillo de amarre se inserta por arriba en la ranura en T.

### Descripción técnica

Anchura de tronzado e	44 mm
Altura k	18 mm
Longitud de rosca b	150 mm
Anchura de tronzado estrecha a	27,7 mm
Medida nominal de ranura en T	28 mm

Rosca G	M24
Longitud L	250 mm
Tipo	797
Romboidal	sí
Tipo de producto	Tornillo para ranura