



## Tuerca corredera en ranura en T, rombo, Medida nominal de la ranura en T/ de rosca: 14/M12mm



### Datos de pedido

Número de pedido	375330 14/M12
GTIN	4020772080266
Clase de artículo	35A

### Descripción

#### Aplicación:

**Para insertar la tuerca corredera en ranura por arriba** a través del cuello de la ranura en T. (Debido a la superficie de apoyo modificada, resistencia al esfuerzo inferior al n.º 375315).

#### Material:

Acero bonificado.

### Descripción técnica

Anchura a	13,7 mm
Medida nominal de ranura en T	14 mm
Altura tuerca	16 mm
Rosca	M12
Anchura e	22 mm
Altura k	8 mm
Tipo	510
Tipo de producto	Tuerca corredera

